

Cascao Roue encastrable

force 80 kg, avec bandage TPE,
diamètre 80 mm, moyeu avec palier
lisse, longueur moyeu 40 mm, jante
en polypropylène

Numéro d'article: 243531



Roue encastrable

- force 80 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 80 mm
- moyeu avec palier lisse
- longueur moyeu 40 mm
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	palier lisse
modèle	Roue	frein	sans
charge	80 kg	pare-fils	non
pneumatique	TPE	Longueur de moyeu	40 mm
Diamètre de roue	80 mm	Poids	0,14 kg

