

fetra roule-bacs

force 250 kg, plateau longueur x largeur 610 x 410 mm, plateforme ouvert, châssis en RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins, Avec bandage polyamide sur jante polyamide

Numéro d'article: 309756



fetra
Transportgeräte

10
YEARS
WARRANTY

fetra Plateau roulant

Force 250 kg

roule-bacs

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 610 x 410 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- Avec bord
- châssis en RAL5007 bleu brillant
- structure en plastique, soudé
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- Avec bandage polyamide sur jante polyamide
- moyeu avec palier lisse
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention châssis roulant

nombre/type de roulettes 4 roulettes pivotantes

type de rouleur	roule-bacs	pneumatique	polyamide
charge	250 kg	matériau de jante	polyamide
norme européenne	oui	roulement	palier lisse
longueur de plateau	610 mm	Diamètre de roue	100 mm
largeur de plateau	410 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
Structure de la plateforme	ouvert	couleur	bleu brillant // RAL5007
Cadre	Avec bord	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	plastique	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	5 kg
barre directrice	non		