

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

force 60 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 75 x 25 mm, moyeu avec roulement à billes, double blocage, jante en plastique, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce



Numéro d'article: 526461

## BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 60 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 75 x 25 mm
- moyeu longueur x Ø 28 x 6 mm
- espacement des trous des vis 48x48/38x38 mm, Ø trou des vis 6,3 mm
- moyeu avec roulement à billes
- double blocage
- jante en plastique
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

## Détails techniques

|                       |                         |                   |        |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| manutention dynamique | roulettes               | pare-fils         | oui    |
| type de roulettes     | roulette pour appareils | hauteur           | 103 mm |
| modèle                | roulette pivotante      | Longueur de moyeu | 28 mm  |

|                          |                    |                                |                |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| charge                   | 60 kg              | trou de moyeu                  | 6 mm           |
| pneumatique              | TPE                | largeur de roue                | 25 mm          |
| Diamètre de roue         | 75 mm              | portée                         | 38 mm          |
| matériau de jante        | plastique          | propriété surface de roulement | Non tachante   |
| roulement                | roulement à billes | longueur de plaque             | 60 mm          |
| élément de fixation      | panneau            | largeur de plaque              | 60 mm          |
| conducteur d'électricité | non                | distance trou de vis           | 48x48/38x38 mm |
| matériau de boîtier      | acier              | Diamètre du trou de la vis     | 6,3 mm         |
| palier de pivotement     | roulement à billes | surface de boîtier             | galvanisé      |
| frein                    | double blocage     |                                |                |

## Accessoires

526463



roue, force 60 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 75 x 25 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, jante avec pare-fils

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés