

C+P

armoires à portes coulissantes vitrées

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1600 x 500 mm, 8 niveaux avec tablette en acier, à cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à poussoir, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 532126

ERGO



C+P Armoire d'outillage et de rangement ERGO

avec portes coulissantes vitrées

armoires à portes coulissantes vitrées



- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1600 x 500 mm
- structure en acier soudée
- structure en tôle d'acier
- porte coulissante vitrée
- vitre en verre acrylique de 3 mm d'épaisseur
- système silencieux à glissières en plastique et galets spéciaux sur roulements à billes
- 8 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- à cloison de séparation médiane
- avec poignée à étrier
- verrouillable avec serrure à poussoir
- soubassement socle

- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie




Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| type de meuble | armoire | surface de face avant | thermolaqué |
| type d'armoire | armoire d'atelier | système de fermeture | serrure à poussoir |
| type de porte | porte coulissante vitrée | soubassement | socle |
| hauteur | 1950 mm | matériau | tôle d'acier |
| largeur | 1600 mm | tablette réglable au pas | 15 mm |
| profondeur | 500 mm | surface de tablette | galvanisé |
| équipement armoire | tablettes | cloison de séparation médiane | oui |
| nombre de tablettes/niveaux | 8 pièce | poignée | poignée à étrier |
| type tablette/niveau | tablette en acier | verrouillable | oui |
| charge tablette | 70 kg | roulant | non |
| conducteur d'électricité | non | certification | GS // TÜV |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | garantie | 5 années |
| couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 | Poids | 117,08 kg |
| surface de corps | thermolaqué | | |

Accessoires

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230287 |  | serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 532129 |  | tablette en acier pour armoire à portes coulissantes vitrée, largeur x profondeur 1600 x 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146393 |  | cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 664077 |  | chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE |