

Feuille de données du produit



Article N°: 2448 Placard roulant

Equipements de manutention



Ecritoire en tôle d'acier, revêtement époxy caisson gris RAL 7035, armature et ouvertures RAL 5007. Placard roulant à porte verrouillable avec 1 plateau fixe et 2 amovibles. Hauteur écritoire 1050/1200 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge maximum par étagère placard : 30 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	150
Hauteur écritoire (mm)	1034, 1197
Largeur totale (mm)	550
Profondeur totale (mm)	650
Hauteur totale (mm)	1200
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	41
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	94032080
GTIN	4017976024486