

## Tiefkühlschrank TK 371

KBS Gewerbe-Tiefkühlschrank TK 371 mit 6 feststehenden Verdampferrosten . Die Temperatur des Tiefkühlschranks ist mittels manuellem Thermostat stufenlos einstellbar und durch das digitale Außenthermometer in der Geräteblende jederzeit gut ablesbar. Die Abtauung des Tiefkühlschranks erfolgt manuell. Hierbei wird das Tauwasser durch den im Boden des Tiefkühlschranks befindliche Ablauf nach außen geführt und dort am Ablaufstutzen entsorgt. Nach erfolgtem Abtauvorgang ist der Volltürkühlschrank durch den fugenlosen Kunststoffinnenbehälter mit abgerundeten Ecken leicht zu reinigen. 6 Verdampferroste bieten ausreichend Platz auf das zu tiefkühlende Produkt. Bei geöffneter Tür unterstützt die eingebaute Beleuchtung optimal die Sicht auf das Kühlgut. Damit kein unbefugter Zugriff erfolgen kann, ist der Tiefkühlschrank selbstverständlich mit einem Schloss ausgestattet. Bodenunebenheiten am Aufstellort können durch die 2 vorderen AusgleichsfüÙe korrigiert werden. Weiterhin verfügt der Glastürtiefkühlschrank für eine leichte Mobilität hinten über zwei Transportrollen.

Artikel-Nr.: 9161646  
GTIN: 4059395018004



### Produktvorteile:

- Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Manuelles Thermostat, stufenlos regelbar
- Außenthermometer
- Bodenablauf mit Tauwasserablaufstutzen
- 6 feststehende Verdampferroste
- Klappbares Warengitter vor jedem Verdampferrost
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Isolierung 60 mm
- Türanschlag rechts
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen

### Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	

<b>Breite</b>	595 mm
<b>Tiefe</b>	640 mm
<b>Höhe</b>	1825 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	595 mm
<b>Tiefe</b>	440 mm
<b>Höhe</b>	1550 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-12 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-22 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Kunststoff
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,51 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	85 kg
<b>Serienzubehör</b>	6 feststehende Verdampferroste, Tür mit Schloss
<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	30 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	60 %
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	60 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	300 l
<b>Nutzinhalt Kühlung</b>	270 l
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

## Weitere Ansichten



Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.