



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4412 Platenwagen



Gelaste stalen buis en profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Platform van houten plaat, toplaag in beukendecor. Opbouwgeschroefde constructie van stalen buis. 2 Zwenken en 2 bokwielen, TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Nuttige hoogte: 1050 mm, afstop beugelhoogte: 300 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1070
laadvlak breedte (mm)	435
Laadvlakhoogte (mm)	271
Totale lengte (mm)	1070
Totale breedte (mm)	710
Totale hoogte (mm)	1321
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Wenk	Nuttige hoogte: 1050 mm, afstop beugelhoogte: 300 mm
Gewicht (kg)	41
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976344126