

Artikelnummer: 191322

Kurzbeschreibung: Deckenventilator Verona, 65 W, 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung, chrom

Langbeschreibung: Deckenventilator Verona, 65 W, 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung, chrom: Der chromfarbene Deckenventilator Verona sorgt für eine angenehme Luftzirkulation in warmen Räumen und lässt sich bequem mittels der im Lieferumfang bereits mit enthaltenen Fernbedienung einstellen. Das Gerät verfügt über 3 Geschwindigkeitsmodi. Um in Wohnräumen, der Werkstatt oder der Garage dauerhaft für frischen Wind zu sorgen, eignet sich ein fest installierter Ventilator. Der Deckenventilator Verona ist formschön gestaltet und fällt dank des schlanken Designs kaum auf. Er findet somit in verschiedenen Räumlichkeiten einen passenden Platz. Das Gerät besitzt 3 effizient rotierende Ventilationsblätter. Der Antrieb mit 65 W Leistung schafft eine hohe Luftumwälzung bis zu 4800 Kubikmeter pro Stunde. Der Ventilator ist laufruhig und arbeitet mit einem angenehmen Geräuschpegel von 60 dB, sodass er bei der Arbeit nicht stört. Insgesamt 3 Geschwindigkeiten lassen sich einstellen, so können Sie je nach Bedarf die Stärke der Ventilation und den Stromverbrauch regulieren. Das mit 3 Jahren Garantie versehene Gerät wiegt 5 kg und lässt sich leicht montieren. Die Stromversorgung erfolgt über einen normalen Stromanschluss. Das CE-Prüfzeichen bestätigt den sicheren Betrieb dieses praktischen Deckenventilators. Weitere Details: Bestens geeignet für Büros und Wohnräume. Modernes, schlankes Design. Mit Ein-/Ausschalter. 3 Geschwindigkeitsmodi über mitgelieferte Fernbedienung einstellbar. 3 Rotorblätter. CE-geprüft. Inklusive Fernbedienung. Einfache Montage. Leistung: 65 W. Frequenz: 50 Hz. Luftumwälzung: 4.800 Kubikmeter / Stunde. Spannung: 220-240 V. Lautstärke: 60 dB. Farbe Deckenventilator: Weiss. Farbe Rotorblätter: Chrom. Maße Deckenventilator: 122 x H 350 mm. Gewicht: 5 kg. Garantie: 3 Jahre.



EAN/GTIN: 7640110926871