

## fetra transpalette

force 2500 kg, longueur de fourche 1150 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 80 mm

Numéro d'article: 104929



**fetra**  
Transportgeräte

**2** YEARS  
WARRANTY

## fetra Transpalette

### Force 2500 kg








transpalette

- force 2500 kg
- longueur de fourche 1150 mm
- largeur de portée 530 mm
- bouts de fourche avec roulettes grimpeuses
- roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm
- galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 80 mm
- hauteur de levage 200 mm / hauteur abaissée 85 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en jaune
- structure acierrigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- braquage 100 °
- longueur 1540 mm
- poids 73 kg
- 2 années de garantie

## Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	largeur des roulettes pivotantes	50 mm
type de chariot de levage	transpalette	longueur	1540 mm
charge	2500 kg	braquage	100 °
longueur de fourche	1150 mm	équipement fourche	roulettes grimpeuses
commande de levage	manuel/hydraulique	course rapide	non
commande du mécanisme de roulement	manuel	timon	fonctions levée-neutre-descente
hauteur de levage (min.)	85 mm	matériau	acier
hauteur de levage (max.)	200 mm	surface de fourches	finition peinture époxy
matériau de roulettes pivotantes	nylon	couleur des fourches	jaune
matériau galets de fourche	nylon	matériau du timon	acier
galets de fourche	tandem	surface du timon	finition peinture époxy
Diamètre de galets de fourche	80 mm	couleur du timon	noir
Largeur de galet de fourche	70 mm	garantie	2 années
diamètre des roulettes pivotante	200 mm	Poids	73 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge