

bott

armoire à tiroirs

cubio

hauteur x largeur x profondeur 800 x 650 x 650 mm, 4 tiroir(s), avec charges normales, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 125220



bott Armoire à tiroirs cubio

stationnaire

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 800 x 650 x 650 mm
- 4 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 75 kg
- avec charges normales
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair




- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| type de meuble | armoire | extension tiroir | 100 % |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| matériau | tôle d'acier | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 |
| hauteur | 800 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| largeur | 650 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| profondeur | 650 mm | blocage d'extension | Blocage d'extension individuel |
| nombre de tiroirs | 4 pièce | Type d'extension | charges normales |
| nombre x hauteur tiroirs | 2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm | verrouillable | oui |
| hauteur frontale 100 mm | 2 pièce | système de fermeture | noyau interchangeable à 5 goupilles |
| hauteur frontale 200 mm | 1 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| hauteur frontale 300 mm | 1 pièce | poignée | poignée barre |
| capacité de charge de tiroir | 75 kg | roulant | non |
| équipement armoire | tiroirs | Poids | 65,8 kg |
| glissière tiroir | à roulement à billes | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 125770 |  | Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant) |
| 125771 |  | clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant) |
| 125772 |  | noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs |
| 125774 |  | fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs |
| 125779 |  | Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 650 x 650 mm |
| 125846 |  | compartiment pour tiroir CNC, avec 20 compartiments, convient pour hauteur frontale 80 mm, hauteur x largeur x profondeur 80 x 650 x 650 mm, en RAL7035 gris clair |
| 125847 |  | compartiment pour tiroir CNC, avec 20 compartiments, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur x largeur x profondeur 125 x 650 x 650 mm, en RAL7035 gris clair |
| 126240 |  | socle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 650 x 650 mm |

| | | |
|--------|---|---|
| 126253 |  | support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir |
| 126254 |  | support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir |
| 126255 |  | équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126256 |  | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs |
| 126258 |  | support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126259 |  | support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126260 |  | support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126261 |  | support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126262 |  | support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126263 |  | support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126264 |  | support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126265 |  | support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |