

ZARGES bordestrap Z600

bordes hoogte 3,75 m, 15 treden met profiel (incl. bordes), breedte trede 600 mm, 60° helling, van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 139424



ZARGES Bordestrap Z600

bordestrap

- bordes hoogte 3,75 m
- trap eenzijdig
- 15 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 600 mm
- 60° helling
- uitlading 2,684 m
- van aluminium
- veilig in gebruik door balustrade en leuning aan 1 zijde
- leuning eenzijdig
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- bevestiging met 2 wand- en vloerconsole
- gewicht 68,86 kg

Technische details

stijgtechniek	bordestrap	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	aluminium	verrijdbaar	nee
kanteling	60 °	belastbaar tot	300 kg
hoogte sokkel	3,75 m	treden belastbaar tot	150 kg
diepte sokkel	600 mm	veiligheidsuitrusting ladder	balustrade en leuning aan 1 zijde
treden aantal	15	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	treden met profiel	leuning	eenzijdig
breedte treden	600 mm	bevestigingstype	2 wand- en vloerconsoles
uitlading	2,684 m	gewicht	68,86 kg
gebruik	eenzijdig		

Gerelateerde Producten

139443		leuning voor bordestrap, 60° helling, Voor 15 treden
139444		leuning voor bordestrap, breedte 600 mm
139445		leuning voor bordestrap, breedte 600 mm