

Lacont

kast voor gevaarlijke stoffen

storeLAB SiS-FAS Typ 90/900-EW

Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen, brandkamer getest type 90, hoogte x breedte x diepte 1935 x 900 x 900 mm, dubbele vleugel deur, stielvlak bodemopvangbak met rooster, vatenstelling met 3 niveaus met vatensteunen, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, binnenkant romp met coating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1007 narcissengeel

storeLAB



Artikelnummer: 144711

Lacont Vatenkast type 90 storeLAB SiS-FAS Typ 90/900-EW

kast voor gevaarlijke stoffen

- voor opslag in de werkruimte
- Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen
- brandkamer getest type 90
- hoogte x breedte x diepte 1935 x 900 x 900 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1700 x 797 x 735 mm
- voor 3 x 60 liter vat
- opslag liggend
- constructie van staal, binnencorpus van HPL-platen
- dubbele vleugel deur
- goed afsluitbaar met cilinderslot
- met deurblokkering
- deur sluit zelfstandig in geval van brand
- stielvlak bodemopvangbak met rooster
- vatenstelling met 3 niveaus met vatensteunen
- draagvermogen per niveau 200 kg



- Per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume bodemopvangbak 67 l
- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR
- ventilatie-aansluiting door fitting DN 80 op het kastdak
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, binnenkant romp met coating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1007 narcissengeel
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, isolatie conform DIN 4102
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510

Technische details


meubeltype	kast	opslag	liggend
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	materiaal	staal
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	materiaal binnenelement	HPL-platen
opslagplaats	in de werkruimte	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve, brandbare stoffen	kleur binnenelement	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1935 mm	kleur voorkant	narcissengeel // RAL1007
binnenhoogte	1700 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	900 mm	oppervlak binnenelement	m. coating
binnenbreedte	797 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	900 mm	afsluitbaar	ja
binnendiepte	735 mm	sluitsysteem	cilinderslot
kast uitrusting	bodemopvangbak vlak opliggend, vatenstelling	type deur	dubbele vleugel deur
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met rooster	deur uitrusting	deurblokkering
draagvermogen legbord	200 kg	deur functie	sluit zelfstandig in geval van brand
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	onderbouw	sokkel
vloeropvangbak	ja	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
opvangvolume vloeropvangbak	67 l	certificering din-/en-normen	gebouwd conform EN 14470, deel 1, isolatie conform DIN 4102
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR	certificering trbs	aardingsklem conform de Duitse TRBS 2153 (vermijding van ontstekingsbronnen)
capaciteit	3 x 60 liter vat	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
brandveiligheid	brandkamer getest type 90	gewicht	530 kg
ventilatieaansluiting kast	fitting DN 80 op het kastdak		

Gerelateerde Producten

144722



roosterlegbord voor kast voor gevaarlijke stoffen, voor kast breedte x diepte 900 x 900 mm

149136		opzetadapter voor ventilatiesysteem met filter voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm
--------	---	---

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevarensymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage