

Rocholz

legbord voor paktafel

System Flex Typ B

breedte x diepte 800 x 300 mm,
draagvermogen 25 kg, met
draagarmen, van staal met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL9006
blank aluminiumkleurig



Artikelnummer: 159089

Rocholz legbord System Flex Typ B

legbord voor paktafel

- geschikt voor rechte planken aan schuine balk en schuine planken aan rechte balk
- breedte x diepte 800 x 300 mm
- draagvermogen 25 kg
- met draagarmen
- Kantelbaar in -20°, 0° en +20°
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- gebruiksinstructie: Let op bij legborden aan weerszijden: Bij planken die in een rechte hoek ten opzichte van het profiel met perforaties staan, moet u twee legborden van type A bestellen. Anders moeten type A en type B worden gecombineerd
- bevestiging via inhangen in het aanbouwprofiel

Technische details


meubeltype	tafel	materiaal	staal
type tafel	accessoire	oppervlak legbord	m. poedercoating
legbord-/niveautype	legbord	kleur bodem	blank aluminiumkleurig // RAL9006
voor tafeltype	paktafel	elektrisch geleidend	nee

geschikt voor (product/materiaal)	rechte en schuine planken en balken	gebruiksaanwijzing	Let op bij legborden aan weerszijden: Bij planken die in een rechte hoek ten opzichte van het profiel met perforaties staan, moe
breedte	800 mm	bevestigingstype	via inhangen in het aanbouwprofiel
diepte	300 mm	kleur	blank aluminiumkleurig/robijnrood // RAL
draagvermogen per niveau	25 kg	recyclebaar	ja
tafelaccessoires uitrusting	draagarmen	tafelopbouwconstructies uitrusting	hoge draagarmen
tafelaccessoires functie	Kantelbaar in -20°, 0° en +20°	gewicht	3,8 kg

Gerelateerde Producten

159067		aanslagbeugel voor legbord, breedte 250 mm, van staal in zwart
159068		aanslagrand voor paktafel, aanbouw van voren, breedte 800 mm, van staal in RAL3003 robijnrood
159097		vakverdeler voor paktafel, hoogte x diepte 400 x 300 mm, van staal in zwart
159106		kabelkanaal voor paktafel, lengte 800 mm
159107		kabelkanaal voor paktafel, lengte 1000 mm

Dit past ook bij ...

229873		barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm
--------	---	---