

## veiligheidsrolcontainer nestainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x  
lengte x breedte 1890 x 820 x 725  
mm, nuttige hoogte 1600 mm,  
opbouwelementen: 3 wanden  
(draadgaas), 1 openslaande deur, 1  
legbord, dak, frame van staal  
galvanisch blauw verzinkt, platform  
van draadgaas met veertechniek,  
Met elastiek-banden op polyamide-  
velg



**Artikelnummer: 219934**



## Nestbare veiligheidsrolcontainer nestainer®

veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1890 x 820 x 725 mm
- nuttige hoogte 1600 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak
- dak met kunststof plaat als regenbescherming
- 1 x draadgaasbodem
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas met veertechniek
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met elastiek-banden op polyamide-velg

transporttoestel	transportwagen	platform uitrusting	veertechniek
type wagen	veiligheidsrolcontainer	materiaal onderstel	staal
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
constructies functie	dak met kunststof plaat als regenbescherming	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
draagvermogen	500 kg	legborden / schappen aantal	1 stuks
hoogte	1890 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
lengte	820 mm	banden	elastiek
breedte	725 mm	materiaal velg	polyamide
nuttige hoogte	1600 mm	wiel-ø	125 mm
nestbaar	ja	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
platform	doorbroken	plafond	ja
materiaal platform	draadgaas	gewicht	73,3 kg
oppervlak platform	galvanisch verzinkt		

## Gerelateerde Producten

219976		draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
243999		kunststof legbord, Voor bak breedte x diepte 705 x 728 mm, draagvermogen 150 kg, van hogedruk polyethyleen in vergelijkbaar met RAL 7046 telegrijs