

réceptif grand volume

hauteur x longueur x largeur 950 x 1200 x 800 mm, capacité 535 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 223098



Bac grande capacité

réceptif grand volume

- hauteur x longueur x largeur 950 x 1200 x 800 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 650 x 1130 x 730 mm
- capacité 535 l
- force 300 kg
- Ø de roue 125 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polyéthylène en gris
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- 4 roulettes pivotantes
- sans système d'évacuation
- Transportable avec engins de levage

Détails techniques

type de réceptif	réceptif grand volume	soubassement	plein
norme européenne	oui	fond renforcé par	rainures de renfort
capacité	535 l	fonction réceptif	Transportable avec engins

		de levage
hauteur	950 mm	charge 300 kg
hauteur intérieure	650 mm	gerbable non
longueur	1200 mm	pliable non
longueur intérieure	1130 mm	possibilité de passage au-dessous oui
largeur	800 mm	soubassement 4 roulettes pivotantes
largeur intérieure	730 mm	Ø de roue 125 mm
matériau	polyéthylène	Expiration sans
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	couvercle en accessoires (non compris)
recyclable	oui	couleur gris
structure de cloison	fermé	Poids 26 kg
décoration murale	nervures de renfort	

Accessoires

223101		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour récipient grand volume, longueur x largeur 1200 x 800 mm, en gris
230142		couvercle à charnière, en polyéthylène, pour récipient grand volume, pour récipients longueur x largeur 1200 x 800 mm

Cela s'adapte aussi ...

221144		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227910		pantalon de travail unisexe, taille XL, coupe confortable et ample