

KERN

tafelweegschaal


WTB 10K-3N

niet ijkbaar, platform van RVS,
breedte x diepte 263 x 203 mm,
weegbereik van 15 kg,
afleesbaarheid in 2 g stappen

Artikelnummer: 235927



KERN








KERN tafelweegschaal WTB 10K-3N

- niet ijkbaar
- platform van RVS, breedte x diepte 263 x 203 mm
- weegbereik van 15 kg
- afleesbaarheid in 2 g stappen
- Met de functies ijkten (CAL), tarreren, wisselen van weegeenheid
- uitgerust met LC-display met tweede display op de achterzijde
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- voedingsvoorzorging via netadapter AC 110-230V
- inhoud levering: inclusief beschermende hoes

type weegschaal	tafelweegschaal	spanningsverzorging	netadapter AC 110-230V
ijkbaar	nee	weegschaal uitrusting	LC-display met tweede display op de achterzijde
materiaal platform	RVS	telfunctie	nee
platformbreedte	263 mm	tarreren	ja
platformdiepte	203 mm	inhoud levering	inclusief beschermende hoes
weegbereik	15 kg	WEEE-registratienummer	DE80821200
afleesbaarheid	2 g	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
weegschaalfuncties	ijken (CAL), tarreren, wisselen van weegeenheid	merk volgens EAR-registers	KERN
ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen	gewicht	4 kg

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw