

Treston magazijnbak

TRESTON

hoogte x breedte x diepte 130 x 149
x 250 mm, inhoud 2,7 l, van
polypropyleen in rood

VE 30 stuks

Artikelnummer: 272089



magazijnbak

- geschikt voor werkplaatsen en industriële werkplekken en geschikt voor alle gangbare, metrische stellingsystemen
- hoogte x breedte x diepte 130 x 149 x 250 mm
- inhoud 2,7 l
- van polypropyleen in rood
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +75 °C
- bestendig tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen
- legbord binnen gewelfd
- afgeschuinde grijpopening
- Gelijke breedten stapelbaar door stapelrand
- 5 jaar garantie

Technische details

baktype	magazijnbak	materiaal	polypropyleen
geschikt voor (branches)	industriële werkplekken	vloerconstructie	binnen gewelfd
euronorm	nee	stapelbaar	ja
elektrisch geleidend	nee	stapelbaar door	stapelrand
hoogte	130 mm	grijpopening	afgeschuind
breedte	149 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +75 °C

diepte	250 mm	bestendigheid	tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen
binnenhoogte	115 mm	kleur	rood
binnenbreedte	125 mm	garantie	5 jaar
binnendiepte	185 mm	gewicht	9,3 kg
inhoud	2,7 l		

Dit past ook bij ...

203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
215728		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 80 mm
221120		poetsdoek, 1000 doeken, rollen lengte x diameter 300 m x 250 mm, papierkwaliteit gerecycled vlies, in oudroze
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
223712		balpen, schrijfkleur zwart, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
242396		poetsdoekrol in dispenser, 200 doekjes, lengte x breedte 300 x 250 mm, rollen lengte x breedte 60 m x 250 mm, voor het verwijderen van alle 300 mm geperforeerd, van gerecyclede cellulose, uitgerust met handgreep, bevestiging aan meegeleverde wandhouder mogelijk
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
529928		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 0,85 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium