

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 300 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 150 x 50 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Artikelnummer: 347595



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 300 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 150 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Technische details



transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	190 mm
bouwmodel	bokwiel	naaflengte	58 mm
draagvermogen	300 kg	naafboorgat	20 mm
banden	kunststof	wielbreedte	50 mm
wiel-Ø	150 mm	loopvlak eigenschap	breukvast

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	135 mm
wiellager	rollager	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	zonder	gewicht	1,26 kg

Gerelateerde Producten

347744		wiel, draagvermogen 300 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 150 x 50 mm, naaf met rollager, velg van kunststof
--------	---	---

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken