

## Miltex rebord caillebotis de sol Yoga Easy Event

système emboîtable, hauteur x longueur x largeur 14 x 300 x 55 mm, en polypropylène en gris, résistant résist. rayonnements UV

lot 10 pièce

Numéro d'article: 449405



rebord caillebotis de sol











- convient pour le intérieur et extérieur
- système emboîtable
- hauteur x longueur x largeur 14 x 300 x 55 mm
- en polypropylène en gris
- élément avec système d'emboîtement
- résistant résist. rayonnements UV
- Charge max. 220 t
- testé selon DIN 51 130 R10

### Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	largeur	55 mm
revêtement de sol	caillebotis de sol	équipement revêtement de sol	élément avec système d'emboîtement
confection	système emboîtable	conducteur d'électricité	non
module	rebord	difficilement inflammable	non
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	résistance	résist. rayonnements UV
matériau de surface de roulement	polypropylène	charge admissible	220 t
couleur	gris	norme	DIN 51 130 R10 (testé)

hauteur	14 mm	Poids	0,5 kg
longueur	300 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
504400		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
528713		établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 2 armoires, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane