


combinatieloopkat

haspelloopkat, standaardheffing
lengte 3 m

Artikelnummer: 508988



Combinatieloopkat

draagvermogen 500 kg

combinatieloopkat

- haspelloopkat
- standaardheffing lengte 3 m
- flensbreedte 50 - 203 mm
- aantal kettingbundels 1
- grootte kettingelementen 5 x 15 mm
- bouwhoogte 385 mm
- breedte x diepte 258 x 272 mm
- min. 0,85 m draaicirkel
- hefinspanning op hef-handketting 25 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- geschikt voor Europa door overlastbeveiliging in de kettinglier

Technische details





hijswerktuig	hijswerktuig	breedte	258 mm
hijswerktuigtype	combinatieloopkat	diepte	272 mm

loopkat uitvoering	haspelloopkat	lengte bedieningsketting	2,5 m
standaardheffing	3 m	min. draaicirkel	0,85 m
bediening heffing	handmatig	hefkracht	25 daN
flensbreedte	50-203 mm	maat a	299 mm
aantal bundels	1 stuks	maat f	3 mm
kettingelement	5 x 15 mm	maat s	30 mm
materiaal	staal	maat z	7,5 mm
bouwhoogte	385 mm	gewicht	19 kg

Gerelateerde Producten

508995	.	extra hefhoogte voor haspelloopkat, voor extra hefhoogte met 500 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
509001	.	Grotere flensbreedte voor combinatieloopkat, draagvermogen 500 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening
999337		aluminium portaalkraan, draagvermogen 1000 kg, zijdelen in-/uitklapbaar