

## Hupfer

### RVS stelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1800 x 1500 x 400 mm, vaklast 150 kg, 4 niveaus met RVS rooster, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

Artikelnummer: 522811



**HUPFER**  
we make work flow



## Hupfer Levensmiddeleninhaakstelling

### Basisstelling

RVS stelling - grondveld





- Geschikt voor levensmiddelen- en hygiënische omgevingen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 1500 x 400 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1450 x 340 mm
- 4 niveaus met RVS rooster
- Per 150 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door diagonaalschoren
- constructie van RVS
- staander met afsluitkappen aan bovenzijde
- staander met in hoogte verstelbare voeten
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod

- Leveringstoestand gedemonteerd
- met GS-vignet
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast




## Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	150 mm
stellingtype	stelling voor levensmiddelen	vakbreedte	1450 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakdiepte	340 mm
stellingveld	grondveld	gebruik	eenzijdig
geschikt voor (branches)	levensmiddelen- en hygiënische omgevingen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	RVS 1.4301	staander uitrusting	afsluitkappen aan bovenzijde
stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	1800 mm	kleur uitvoering	RVS
breedte	1500 mm	onderbouw	in hoogte verstelbare voeten
diepte	400 mm	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	150 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	1200 kg	certificering	GS
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	32,2 kg
legbord-/niveautype	RVS rooster		

## Gerelateerde Producten

522797		RVS stelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1800 x 1175 x 400 mm, vaklast 150 kg, 4 niveaus met RVS rooster, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
522822		RVS stelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1800 x 1475 x 400 mm, vaklast 150 kg, 4 niveaus met RVS rooster, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
523064		RVS-legbord met sleuven voor RVS stelling, breedte x diepte 1450 x 340 mm, voor een vaklast van 150 kg
523122		diagonaalsteun voor inhaakstelling, voor elk derde aanbouwveld, van RVS

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten