

schaarheftafel

draagvermogen 1000 kg, gesloten platform, platform lengte x breedte 2250 x 1000 mm, nuttige slag 1600 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw



Artikelnummer: 524070



Schaarheftafel

met gesloten platform

schaarheftafel






- draagvermogen 1000 kg
- gesloten platform
- platform lengte x breedte 2250 x 1000 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw
- nuttige slag 1600 mm
- bouwhoogte 235 mm
- heftijd 30 sec
- hefuitvoering elektrisch
- zeer veilig door dodemansbesturing
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw
- torsiestijve staalconstructie
- energieverbruik 1,43 kW
- kabel 3 m lang
- met spanning 400V/500Hz

- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- gewicht 400 kg

Technische details

hijswerktuig	heftafel	kleur platform	capriblauw // RAL5019
heftafeltype	schaarheftafel	bediening heffing	elektrisch
draagvermogen	1000 kg	scharen uitvoering	enkelvoudige schaar
lengte platform	2250 mm	kabellengte	3 m
breedte platform	1000 mm	materiaal	staal
hefhoogte (min.)	235 mm	oppervlak schaar	m. poedercoating
hefhoogte (max.)	1600 mm	kleur schaar	capriblauw // RAL5019
slagtijd	30 sec	lengte	2250 mm
nuttige slag	1600 mm	energieverbruik	1,43 kW
bouwhoogte	235 mm	spanningsverzorging	spanning 400V/500Hz
platformtype	gesloten platform	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
materiaal platform	staal	gewicht	400 kg
oppervlak platform	m. poedercoating		

Dit past ook bij ...

149422		tandwieltakel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1
210799		palletheftwagen, draagvermogen 5000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 210 mm, zwenkwielen met staal-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met staal-banden, breedte x Ø 75 x 80 mm
354036		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 8400 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 4 stuks, van polyester in grijs
508980		combinatieloopkat, trekbelasting 5000 kg, rolkat, standaardheffing lengte 3 m
670488		hijbsband, draagvermogen enkelvoudig direct 5000 kg, nuttige lengte 6 m, van polyester in rood