

## BS-ROLLEN

### roue

force 550 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique

Numéro d'article: 524953



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

### Roue

roue





- force 550 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 125 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique
- jante sans pare-fils

## Détails techniques

manutention dynamique	roues	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roue pour fortes charges	frein	sans
modèle	roue	pare-fils	non
charge	550 kg	longueur de moyeu	60 mm
pneumatique	plastique	trou de moyeu	20 mm
Ø de roue	125 mm	largeur de roue	50 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	incassable
roulement	roulement à billes	Poids	0,72 kg

convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier
---------------------------	---

### Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés