

BS-ROLLEN rollenstandaard

kogelrol van staal, met 3 kogelsteunen, draagvermogen 200 kg, baanbreedte 560 mm, hoogte 707 - 1128 mm

Artikelnummer: 524979



BS-ROLLEN Rollenstandaard voor materiaaltoevoer met kogeltafel




rollenstandaard

- kogelrol van staal
- met 3 kogelsteunen
- draagvermogen 200 kg
- baanbreedte 560 mm
- hoogte 707 - 1128 mm
- frame van staal gelakt
- plaatsbesparend inklapbaar

Technische details

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| transporttechniek | transportbaan | uittrekbaar | nee |
| baantype | kogelbaan | baanbreedte | 560 mm |
| baancomponent | rollenstandaard | hoogte | 707-1128 mm |
| roltype | kogelrol | materiaal frame | staal |
| materiaal rol | staal | frameoppervlak | gelakt |
| draagvermogen | 200 kg | klapfunctie | plaatsbesparend inklapbaar |
| rollenstandaard uitrusting | m. 3 kogelsteunen | gewicht | 16,9 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 505362 |  | afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart |
| 520983 |  | mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |
| 523822 |  | set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm |