

Bauer vorkverlenging

hoogte x lengte x breedte 53 x 1600
x 153 mm, voor tanddoorsnede
hoogte x breedte 45 x 125 mm,
onderzijde open, van staal gelakt in
RAL7021 zwartgrijs

Artikelnummer: 531916



Bauer Vorkverlenging

vorkverlenging

- hoogte x lengte x breedte 53 x 1600 x 153 mm
- voor tanddoorsnede hoogte x breedte 45 x 125 mm
- Met afglijdbeveiliging
- onderzijde open
- van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs






Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hoogte tanddoorsnede	45 mm
hijswerktuigtype	lastopname	breedte tanddoorsnede	125 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	materiaal	staal
stapelaar- aanbouwapparaat	vorkverlenging	oppervlak	gelakt
hoogte	53 mm	kleur	zwartgrijs // RAL7021

lengte	1600 mm	kleur uitvoering	zwartgrijs // RAL7021
breedte	153 mm	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging
uitvoering	onderzijde open	gewicht	49 kg

Dit past ook bij ...

510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
670524		sjorband, spanband eendelig met zelfborgende ratelhendel, trekkracht 5 t , lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje