

## hofs bandenstelling

aanbouwveld voor banden met een Ø van 578 - 600 mm, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1510 x 435 mm, voor banden met een Ø van 578 - 600 mm, veldlast 750 kg / vaklast 150 kg, 5 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



hofs  
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 916952




## hofs bandenstelling

### Aanbouwstelling

bandenstelling

- aanbouwveld voor banden met een Ø van 578 - 600 mm
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1510 x 435 mm
- veldlast 750 kg / vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1500 x 400 mm
- 5 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal






- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting



## Technische details




meubeltype	stelling	vakdiepte	400 mm
stellingtype	bandenstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	aanbouwweld	legbord-/niveautype	traversen
materiaal	staal	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
hoogte	3000 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1510 mm	oppervlak traversen	verzinkt
diepte	435 mm	opstelhoek uitrichting	recht
voor banden $\varnothing$	578-600 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	150 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
veldlast	750 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	garantie	5 jaar
vakbreedte	1500 mm	gewicht	31,42 kg

## Gerelateerde Producten

224257		bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje
224258		bandenmarkeerstift, schrijfkleur geel, schacht in oranje
865771		traversepaar voor bandenstelling, breedte x diepte 1500 x 400 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

139145		bandenkar, draagvermogen 200 kg, Voor banden $\varnothing$ 540 - 820 mm, handmatig, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
139153		bandenwagen, voor 8 banden (breedte 275 mm) banden met een $\varnothing$ van 540 - 820 mm, draagvermogen 300 kg, 2 etages, bandensteun dankzij schroefverbinding in breedte verstelbaar, hoogte x lengte x breedte 1430 x 780 x 1205 mm, frame met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2

		bokwielen, wielen met TPE-banden
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
532403		gereedschapswagen - met uitrusting, hoogte x breedte x diepte 950 x 610 x 450 mm, 6 laden, afsluitbaar met cilinderslot, romp gelakt in RAL3020 verkeersrood, front gelakt in RAL7016 antracietgrijs