

Aus der Serie Baak Polar

Artikel 8524 Magnus Profi

Sicherheitswinterstiefel

S3 CI SRC

DGUV 112-191



DATENBLATT

Schaft	Rindleder glatt, Farbe schwarz, hoher weich gepolsterter Schaftabschluss, gepolsterte geschlossene Staublasche, mit Gummipolsterung und Gelpolsterung für stabiles Gehen und Anstoßen
	mit Weblamm komplett warm gefüttert
Futter:	
Lasche	geschlossen, gepolstert
Senkel	extra dicke Rundsensel schwarz/grau
Verschlusssteile	korrosionsbeständige Leichtlaufmetallschnürteile, YKK-Reißverschluss
Fußbett	ganze auswechselbare Fußbetteinlage bezogen mit Weblamm
Laufsohle	PU/PU schwarz/schwarz mit Anstoßschutz PU-Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont PU-Laufsohle: robust, rutschhemmend, wärmebeständig bis ca. 120 °C kälteflexibel bis - 20 °C, Steilfrontabsatz
Zehenschutz	Stahlkappe
Durchtrittshemmung	Stahlzwischensohle
Plus	Überkappe zum Schutz des Leders bei knienden Tätigkeiten Besonders dichtes, wärmendes, weiches Weblammfutter Fersenbeuge zum komfortableren Abknicken Wasserabweisender, verdeckter, robuster YKK-Reißverschluss
Größen/Gewicht	39 - 48 / ca. 690 g / Stück (Größe 42)
Weite	11
Kennzeichnung	nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Einsatzbeispiele	Bereiche für S2, die einen robusten Schuh brauchen und in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht insbesondere Einsatzbereiche, bei denen mit Kälte zu rechnen ist: : Bau - Steine - Erden - Industrie, GaLa-Bau