

Lampe de bureau à LED Swing

Lampe de bureau à LED de forme élégante et courbée

Dimmable sur 5 niveaux avec fonction mémoire

La tête peut être tournée sur l'axe longitudinal


Socle lourd et stable

En aluminium, fer et ABS de haute qualité

- source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
 - cette lampe contient des LED intégrées
 - ces LED ne peuvent pas être changées
 - puissance : 10 W
 - consommation d'énergie pondérée : 10 kWh / 1000 h
 - tension: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz
 - flux lumineux : 663 lumens
 - température de couleur : 4200 Kelvin (blanc neutre)
 - puissance lumineuse max. : 953 Lux (mesuré à 45 cm)
 - indice minimal de rendu de couleur (Ra) : >80
 - durée de vie : 50.000 heures
 - fiche Euro
- portée de la lampe max. : 280 mm
 - hauteur max. : 460 mm
 - socle du luminaire : (l)172 x (H)150 mm
 - tête du luminaire : (L)235 x (l)42 mm
 - matériau : aluminium, fer, ABS



Lampe de bureau à LED Swing



Visuel de référence: Vue détaillée

Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED Swing	socle	noir	10 watts	4200 K	100-240 V	G	41-5010.690	61000240