

- großvolumige Behälter zur Bereitstellung von Kleinteilen oder getrennten Sammlung von Abfall und Wertstoffen
- korrosionsfrei, da aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
- leicht zu reinigen



Kippbehälter und -wagen Typ PolySkip von 300 bis 1000 Liter

Besonders stabile, nahtlos gefertigte Kippwagen und -behälter aus umweltfreundlichem, witterungsbeständigem Kunststoff (PE). Die Behälter sind flüssigkeitsdicht und können somit auch für die Sammlung von Materialien mit abtropfenden Restflüssigkeiten genutzt werden.

Kippwagen PolySkip Typ W

- flüssigkeitsdicht
- zum manuellen Transport von z. B. Wert- und Abfallstoffen zu einer zentralen Sammelstelle
- leicht zu verfahren durch große Fahrrollen (Ø 200 mm) und Lenkrollen (Ø 125 mm) aus Polyamid, feststellbar
- Die Behälter werden durch manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen in eine Grube oder in eine tiefer stehende Mulde etc. entleert.
- optional mit 2-teiligem klappbarem Deckel aus PE (grau) erhältlich



Kippwagen PolySkip Typ W, mit Rollen

ZUBEHÖR

Piktogramm-Set

- für Wertstoffsammler und Mülltonnenboxen
- Piktogramm-Set mit den Symbolen: Papier, Kunststoff, Restmüll, Glas, Blech/Metall und Bioabfall
- wasserfest und selbstklebend
- Format (H x B): 180 x 160 mm



2-teiliger PE-Deckel, grau, siehe Tabelle



Bestell-Nr. 154-062-J9

Lieferbar in 3 Farben



Volumen [l]	300	500	750	1000
Ausstattung	2 Lenkrollen, 2 Bockrollen			
Maße außen B x T x H [mm]	920 x 1320 x 625	960 x 1440 x 825	1145 x 1560 x 925	1173 x 1586 x 1095
Schüttkantenhöhe [mm]	405	460	560	670
Traglast gesamt [kg]	150	150	250	250
Gewicht [kg]	30	38	44	49
Bestellnummer blau	148-372-J9	136-459-J9	136-460-J9	181-684-J9
Bestellnummer grau	153-536-J9	153-540-J9	153-566-J9	181-687-J9
Bestellnummer rot	153-535-J9	153-539-J9	153-563-J9	181-686-J9
ZUBEHÖR	2-teiliger PE-Deckel, grau			
Bestellnummer	185-837-J9	185-838-J9	185-839-J9	185-840-J9

Kippbehälter PolySkip Typ T / TR

- flüssigkeitsdicht
- mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
- Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
- mit intergrierter Federscherenmechanik zur Begrenzung des Kippvorgangs und zum Schutz des Behälters gegen Beschädigungen
- optional mit 2-teiligem klappbarem Deckel aus PE (grau) erhältlich



Kippbehälter PolySkip Typ T, mit Gabeltaschen



Polyamid-Fahrrollen

Kippbehälter PolySkip Typ TR, mit Gabeltaschen und Rollen

Lieferbar in 3 Farben



Maße Gabeltaschen in mm

60	226 (bei 300 / 500 Liter)	60
150	326 (bei 750 / 1.000 Liter)	150

Volumen	300	500	750	1000
Ausstattung	mit Gabeltaschen und Rollen			
Maße außen B x T x H [mm]	920 x 1420 x 625	960 x 1530 x 830	1145 x 1650 x 925	1660 x 1660 x 1095
Schüttkantenhöhe [mm]	405	460	560	670
Traglast gesamt [kg]	150	150	250	250
Gewicht [kg]	45	53	62	67
Bestellnummer blau	148-379-J9	144-622-J9	144-623-J9	181-692-J9
Bestellnummer grau	153-594-J9	153-599-J9	153-603-J9	181-695-J9
Bestellnummer rot	153-593-J9	153-597-J9	153-602-J9	181-694-J9
ZUBEHÖR	2-teiliger PE-Deckel, grau			
Bestellnummer	185-837-J9	185-838-J9	185-839-J9	185-840-J9

Volumen [l]	300	500	750	1000
Ausstattung	mit Gabeltaschen	mit Gabeltaschen	mit Gabeltaschen	mit Gabeltaschen
Maße außen B x T x H [mm]	920 x 1420 x 625	960 x 1530 x 790	1145 x 1650 x 890	1173 x 1660 x 1060
Schüttkantenhöhe [mm]	370	420	520	635
Traglast gesamt [kg]	150	150	250	250
Gewicht [kg]	43	50	59	64
Bestellnummer blau	148-377-J9	136-449-J9	136-450-J9	181-688-J9
Bestellnummer grau	153-572-J9	153-578-J9	153-591-J9	181-691-J9
Bestellnummer rot	153-571-J9	153-576-J9	153-590-J9	181-690-J9
ZUBEHÖR	2-teiliger PE-Deckel, grau			
Bestellnummer	185-837-J9	185-838-J9	185-839-J9	185-840-J9