


Überfahrbrücke

Länge x Breite 1985 x 1250 mm,
Traglast 4000 kg, aus Aluminium

Artikelnummer: 199953



Überfahrbrücke

Überfahrbrücke

- Länge x Breite 1985 x 1250 mm
- Traglast 4000 kg
- Höhendifferenz min. / max. 110 / 200 mm
- flacher Auffahrwinkel durch bewegliche Zunge
- aus Aluminium
- Lauffläche rutschsicher
- mit GS-Zeichen





Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Verladehilfe	Traglast	4000 kg
Verladehilfentyp	Überfahrbrücke	Verladehilfe Ausstattung	flacher Auffahrwinkel durch bewegliche Zunge
Länge	1985 mm	Material	Aluminium
Breite	1250 mm	Lauffläche	rutschsicher
Höhendifferenz min.	110 mm	Zertifizierung	GS

Höhendifferenz max. 200 mm

Gewicht 82 kg

Dazu passt auch ...

148637		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
202880		Kistenkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Konstruktion aus Stahl, verschweißt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
400932		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz