

Regalkasten Profi

Höhe x Breite x Tiefe 81 x 91 x 500 mm, Aus Polypropylen, in rot

Set(s) 12 Stück

Artikelnummer: 224779



Regalkasten Profi

leichteres Greifen kleiner Artikel durch gewellten Boden

Regalkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 81 x 91 x 500 mm
- Aus Polypropylen
- in rot
- Wände geschlossen
- Boden innen gewellt
- Hoch belastbar durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch Griffmulde
- Mit großer Beschriftungsfläche vorne
- mit Stapelrand stapelbar
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Behältertyp	Regalkasten	stapelbar durch	Stapelrand
Euronorm	nein	nestbar	nein
Höhe	81 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Breite	91 mm	Griff	Griffmulde
Tiefe	500 mm	Beschriftungsfeld	Beschriftungsfläche vorne
Innenhöhe	75 mm	Wandkonstruktion	geschlossen
Innenbreite	80 mm	Bodenkonstruktion	innen gewellt

Innentiefe	470 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen
Material	Polypropylen	Farbe	rot
Gefahrstoffeingnung	nein	Garantie	5 Jahre
stapelbar	ja	Gewicht	0,23 kg