

PE-Fass-Schrank

Typ C

geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 2330 x 1560 x 1550 mm, für 4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC, Auffangvolumen Bodenwanne 1000 l, Flügeltür, abschließbar, Korpus aus Polyethylen in grau



Artikelnummer: 235632



PE-Fass-Schrank

- geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
- Bauweise des Schrankes behördlich zugelassen
- Höhe x Breite x Tiefe 2330 x 1560 x 1550 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1500 x 1370 x 1330 mm
- für 4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC
- Auffangvolumen Bodenwanne 1000 l
- Ausgestattet mit Auffangwanne, Tür und Fach in der Tür
- Flügeltür, abschließbar
- Korpus aus Polyethylen in grau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Material	Polyethylen
Schranktyp	Fass-Schrank	Schrank Ausstattung	Auffangwanne, Tür, Türfach

Gefahrstoffbezeichnung	wassergefährdende und aggressive Stoffe	Auffangvolumen Bodenwanne	1000 l
Bauweise (Zulassung)	Bauweise des Schrankes behördlich zugelassen	Farbe Korpus	grau
Kapazität	4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC	Farbe Front	blau
Höhe	2330 mm	abschließbar	ja
Innenhöhe	1500 mm	Türtyp	Flügeltür
Breite	1560 mm	Anlieferung	fertig montiert
Innenbreite	1370 mm	Garantie	5 Jahre
Tiefe	1550 mm	Gewicht	185 kg
Innentiefe	1330 mm		