### **BS-ROLLEN**

## Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 300 kg, Durchmesser x Breite 200 x 45 mm, Naben Länge x Ø 58 x 20 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm



Artikelnummer: 503813

# **BS-ROLLEN Transportgeräterolle**

#### Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 300 kg
- Durchmesser x Breite 200 x 45 mm
- Naben Länge x Ø 58 x 20 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- geräuschreduziert
- Nabe mit Rollenlager
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm
- Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 58 mm

Technische Details				
Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein	
Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	235 mm	
Bauform	Lenkrolle	Länge Nabe	58 mm	



Traglast	300 kg	Nabenbohrung	20 mm
Bereifung	Polyurethan	Radbreite	45 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Ausladung	58 mm
Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	geräuschreduziert
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	135 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Breite Platte	110 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	11 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Gewicht	2,72 kg
Feststeller	Doppelstopp		

# Zubehör

503822



Rad, Traglast 300 kg, Durchmesser x Breite 200 x 45 mm, Naben Länge x  $\varnothing$  58 x 20 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff

Dazu po	asst auch	
400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985	1	Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen