

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser x Breite 100 x 28 mm,
Nabe mit Gleitlager, Felge aus
Kunststoff, Befestigung mit Platte,
Länge x Breite 76 x 70 mm

Artikelnummer: 988669



BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 100 x 28 mm
- Schraubloch Abstand 60x50 mm, Schraubloch-Ø 8,3 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 76 x 70 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Edelstahl
Rollentyp	Apparaterolle	Fadenschutz	nein
Bauform	Bockrolle	Höhe	136 mm
Traglast	60 kg	Breite Rad	28 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Durchmesser Rad	100 mm	Länge Platte	76 mm

Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	70 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	60x50 mm
für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Durchmesser Schraubloch	8,3 mm
Befestigungselement	Platte	Gewicht	0,38 kg
elektrisch leitend	nein		

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Länge x Breite 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen