

EKOM-SW

Compacte enkelwandig versie, aluminium enkelvoudige en meervoudige deuren



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



De reeks compacte aluminium vloerstaande behuizingen met enkele wand, EKOM-SW, met beschermingsgraad IP 66 voor buitengebruik, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De onderdelen zijn goed beschermd binnen de behuizing door de hoge beschermingsgraad, maar ook door de anti-vandalisatiefuncties en het efficiënte thermisch beheer. Al deze factoren dragen ertoe bij dat het risico op uitval van componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

Body: Behuizing uit één stuk. Geïntegreerde diepte profielen met gatenpatroon waardoor de montageplaat in diepte verstelbaar is. Het frame is in meervoudige deur versies verdeeld in afzonderlijke modules door middel van verticale tussenschotten.

Regendak: Schuin aflopend regendak met geïntegreerde regengoot en ventilatie kanalen.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn uitgerust met een aparte aardingsbout.

Goedkeuringen: GOST. Bestand tegen klimatologische en chemisch actieve stoffen, volgens EN61969-3 "Mechanische structuren voor elektronische apparatuur. Buiten-behuizingen".

Bodemplaten: Geleverd als accessoire.

Achterwand: Vastgemaakt via de binnenzijde. Standaard voorziening voor het aanbrengen van een deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig met IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, wanneer de bodemplaat is gemonteerd.

Materiaal: Aluminium AlMg3. Frame: 2 mm. Deur: 2 mm. Achterpaneel: 2 mm. Regendak: 2 mm.

Slot: Vierpunts espagnolet systeem. Zorgt voor maximaal gebruik van de binnenruimte van de behuizing. Standaard hefgreep met veiligheidsslot.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating 100% polyester.

Deur: Dubbelwandig met boven- en onderzijde ventilatie-openingen waardoor lucht kan stromen. Opbouw met verborgen scharnieren waardoor links of rechts te openen. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon en aardbouten. Bij uitvoeringen met meerder deuren heeft iedere deur zijn eigen afsluit mogelijkheid.

Levering: Frame met gemonteerde deur met zwenkgreep, achterwand, regendak. Levering omvat ook aardings bouten. Geleverd op een pallet met dezelfde breedte van de behuizing. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Montageplaat en bodemplaten zijn niet inbegrepen in de standaard levering.


EKOM-SW

Compacte enkelwandig versie, aluminium enkelvoudige en meervoudige deuren



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



EKOM-SW

Compacte enkelwandig versie, aluminium enkelvoudige en meervoudige deuren



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

Zonder montageplaat/bodemplaat

H	B	D	Aantal deuren	Item nr.
1200	600	400	1	EKOM12064-SW
1200	600	600	1	EKOM12066-SW
1200	800	400	1	EKOM12084-SW
1200	800	600	1	EKOM12086-SW
1200	1200	400	2	EKOM12124-SW
1400	1800	400	3	EKOM14184-SW

EKOM-SW

Compacte enkelwandig versie, aluminium enkelvoudige en meervoudige deuren