

Technisch specificatieblad

Platte hoek dalend, voor wandgoot Rapid 80 type GK-70110

Artikelnr. 6274321



Platte hoek, voor richtingsverandering van de Rapid 80 GK wandgoten
Het deksel is niet inbegrepen, dit moet afzonderlijk worden besteld.





PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6274321
Type	GK-F70110CW
Dimensie	70x110mm
Kleur	crémewit
RAL-nummer	9001
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	78,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	300,00 mm
Breedte	110,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Uitvoering	Bodemdeel
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
Richtingsverandering	verticaal stijgend/dalend
Beschermfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °