



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007146
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Montage	Mobiel
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1624
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	127
Aantal armaturen bij LS C16A	127
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	540 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Risk Group	1
Lengte	10.9 cm
Diameter	6.5 cm

Lichtbron



Lange grondpin	17.5 cm
Nettogewicht	0.7 kg
Brutogewicht	0.749 kg