

BEGA**70 564**

Netzteil

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Magnetisches Netzteil mit einer Leistung von 15 W für LED-Leuchten 24 V DC.
Das Netzteil ist auch für den Betrieb von mehreren LED-Leuchten geeignet.
Bitte beachten Sie hier die maximale Leistung des Netzteils.

Produktbeschreibung

Sicherheitstransformator nach
DIN EN 61558-2-6/VDE 0570, Teil 2-6
Gießharzgekapselte Ausführung
2 Befestigungsbohrungen \varnothing 4,5 mm
Abstand 131,5 x 45 mm
1 Leitungsverschraubung mit Zugentlastung
für Netzanschlussleitung \varnothing 5-10 mm
1 Leitungsverschraubung mit Zugentlastung
für LED-Anschlussleitung \varnothing 5-10 mm
Eingangsspannung: 230 V \sim 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 24 V DC
Leistung: 5 - 15 W
Anschlussklemme 2,5[□]
Thermowächter
Schutzklasse II \square
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,2 kg

Bitte beachten:

Um einen wirtschaftlichen Betrieb zu erreichen und schädliche Überspannungen durch Unterlast zu vermeiden, sollte die angeschlossene Last im Bereich von 5 - 15 W liegen.

