

# Enkelvoudige afdekplaat Niko Intense lunar white

131-76100

4 jaar  
garantie

Enkelvoudige afdekplaat uit de reeks Niko Intense. Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Intense lunar white.

## Technische gegevens

Enkelvoudige afdekplaat Niko Intense lunar white.

- Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme.
- Kleur: lunar white gelakt (bij benadering NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Aangeraden kleur centraalplaat: white coated
- Kaderopbouw: De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is lunar white gelakt.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
  - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 x 85 x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

