


Technisch specificatieblad

UZD350-3 voor dekvloerhoogte 70-125 mm

Artikelnr. 7410034



Vloertrek- en aftakdoos voor door dekvloer overdekte ondervloerinstallatiekanalen met zijwanden van plaatstaal. Voor de montage van inbouweenheden in montagegedeskel (separaat te bestellen). Kan traploos op dekvloerhoogte worden genivelleerd (snelnivelleren mogelijk) en de dekvloer kan vlak met de dekvloerkant worden afgewerkt. Met geluidtechnische ontkoppelmogelijkheid na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook toepasbaar voor zware belasting.

Zijwanden voorbereid voor kanaalbreedtes 190, 250 en 350 mm.




St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	7410034
Type	UZD 350-3
Omschrijving 1	Trek- en aftakdoos
Omschrijving 2	voor dekvloerhoogte 70-125 mm
Dimensie	510x467x70
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	590,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting A	467,00 mm
Afmeting B	510,00 mm
Afmeting a	362,00 mm
Afmeting b	383,00 mm
Afmetingen	467 x 510 x 70 mm
Vloerplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Dekseluitvoering	Universeel
Afdichtingsinbouw-mogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Inbouwopening voor vloer- ropbouw-tank	<input type="checkbox"/>
Ontkoppelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoogte dekvloer	70-125 mm
voor leidingaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanal	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanaalbreedte	190,00 - 350,00 mm
Kanaalhoogte	28,00 - 48,00 mm
Minimale afwerkvloerhoogte	70
Nominale grootte	350,00 mm
Nivelleerbereik	70,00 - 125,00 mm