

Wave 600 Wit 2140lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 111275
 EAN: 7021981112752
 Vervangt: 11265


Elektrisch

System wattage: 18W
 Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 2140lm
 Werkzaamheid: 119 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 110°
 UGR: UGR<25
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal, aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
 Module: 600
 Aansluiting: 4-polig schroefloos klemmenblok met 4x2,5mm2 aansluiting van midden tot uiteinde

Afmetingen

Lengte (mm) L: 620
 Breedte (mm) W: 151
 Hoogte (mm) H: 54
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.124 / 1.77

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 640 x 160 x 60



7 0 2 1 9 8 1 1 1 2 7 5 2