


Prelude Wit 1070lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 111345
 EAN: 7021981113452



Elektrisch

System wattage: 16W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1070lm
 Werkzaamheid: 67 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 UGR: UGR<25
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Matwit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 510
 Breedte (mm) W: 70
 Hoogte (mm) H: 80
 Diepte (D): 80
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.842 / 0.82

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 520 x 90 x 80



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 5 2