

MarCator 1075 R. Digitális mérőóra

Funkciók

- ON/OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- Számlálási irány megfordítás
- PRESET (előre beállított méret)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- AUTO-ON / OFF
- Nagy kontrasztú LCD-kijelző
- Védőkupak a mérőcsap végén
- Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábellel és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 12 mm
- **Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS232C, USB
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
- **IP védelmi fokozat:** IP 52
- **Szállítási terjedelem:** Elem, Kezelési útmutató




REFERENCE



Műszaki adatok

Rendelési sz.	4336010	4336020	4336030	
Terméktípus	1075 R			
Mérési tartomány	mm	12,5		
Osztásérték	mm	0,01	0,005	0,001
Osztásérték	inch	.0005"	.0001"	.00005"
Hibahatár	mm	0,02	0,015	0,005
Mérőerő	N	0,5 – 1		
Szabvány	Gyári szabvány			
Védőkupak a mérőcsap végén	•			

Rendelési sz.	Befogószár
	mm
4336010	8
4336020	8
4336030	8



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4102520	3 V, CR 2032 elem	
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4372000	Bowdenes kiemelő (250 mm)	951
4337320	Kiemelő fedél, komplett 12,5 / 25 mm	
4336041	Rögzítőszemes hátfal, horizontális	1075 Rbh
4336042	Rögzítőszemes hátfal, vertikális	1075 Rbv
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s