

Anbausteckdose gerade - Flansch 72x65, Befestigung 52x52




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13732
EAN	4024941137324
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	92mm
Geräte-Breite	86mm
Geräte-Tiefe	91mm
Flanschmaß vertikal in mm	72mm
Flanschmaß horizontal in mm	65mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	52mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,166 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941137324
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,166 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941830102
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,785 kg
Volumen	5.737,5 ccm



4 MB 104

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	62,0	72,0	72,0			
b	62,0	65,0	65,0			
c	47,0	52,0	52,0			
d	47,0	52,0	52,0			
e ø	5,5	5,5	5,5			
f	7,0	7,0	7,0			
h	35,5	35,5	35,5			
i	57,0	58,0	57,0			
k	76,0	83,0	93,0			
l ø	45,0	45,0	55,0			
m	10,0	9,0	13,0			
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm ² max	4	4	4			