

LGPv 6520

MediLine



Brutto-/Nutzinhalt	597/- l
Außenmaße in mm (B/T/H)	700/830/2160
Innenmaße in mm (B/T/H)	533/650/1550
Energieverbrauch in 365 Tagen	1367 kWh
Klimaklasse	5 ¹
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	60 dB(A)
Anschlusswert	4,0 A
Spannung	220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-9°C bis -35°C
Gradient *	2,9°C
max. Fluktuation **	3,6°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Verstellbare Ablageflächen	4
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Rollen/Rollenart	Ja/Lenkrollen
Griff	Griffleiste
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	83-60 mm
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	160 / 133 kg
EAN-Nr.	9005382197219

1 Klimaklasse / Umgebungstemperatur: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C
3 von +10°C bis +25°C **4** von +10°C bis +30°C **5** von +10°C bis +40°C **7** von +10°C bis +35°C

* Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

** Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.