~230-240V,50-60HZ

IP 40



# **Produktbeschreibung**

Ausführung: Einbaurettungszeichenleuchte mit LED-Bestückung. Stabiles Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, natur eloxiert. Enddeckel aus Aluminiumblech, natur eloxiert. Abdeckung aus Aluminiumprofil, natur eloxiert, mit Öffnung für das Piktogramm. Geräteträger zur Aufnahme der elektrischen Komponenten und Halterung des Piktogramms. Erkennungsweite 32 Meter.

## Elektrische Ausrüstung:

LED-Modul, Leistung 1 Watt Wechselrichter mit Äkku für Brenndauer 3h (EDB3/EDBS3) Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz Wahlweise Dauer- oder Bereitschaftsschaltung Typen mit Selbsttest (EDBS3) oder ohne Selbsttest (EDB3) Anschlussklemme 4x2,5 mm<sup>2</sup> Hochtemperaturakku eingebaut

Montage: Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen mit Montage an Rohdecke oder mit Einbaubefestigungssatz, siehe Zubehör, 1 Stück pro Leuchte erforderlich.

#### Sicherheitskennzeichen:

Aus Polycarbonat mit Sicherheitszeichen. Gedrucktes Zeichen für optimale

Kennzeichenerkennung.

Zeichentyp: Der Zeichentyp ist in der Art.-Bezeichnung enthalten (z.B. VENICE-E-NL-LED B... mit Zeichentyp B, VENICE-E-NL-LED C... mit Zeichentyp C) Zeichen beidseitig sichtbar.

### inkl. Leuchtmittel LED-M

#### **Produktbild**

Abbildung ähnlich



# **Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L	420
В	67
Н	279
BE*	72
LE*	408
Bestückung	1xLED-M 1,1 W
Gewicht [kg]	1,89
* Deckenausschnitt	

Umgebungstemp. tq [°C]



25

BE 67	-	LE 402
86	180	231 [
- <b>-</b> -		340 L