

Artikelnummer: 125506

Kurzbeschreibung: Hoekbeschermer voor Knuffi hoekbeschermprofiel type H, L 42 x B 22 mm, zelfklevend, PU-schuim, 2-benig, wit



Langbeschreibung: Hoekbeschermer voor Knuffi hoekbeschermprofiel type H, zelfklevend, PU-schuim, 2- of 3-potig, wit of zwart: Met deze zelfklevende beschermhoek type H van polyurethaanschuim (PU) voorkomt u schokken bij uw medewerkers. Het biedt een betrouwbare stootbescherming en is verkrijgbaar in een 2- of 3-poots uitvoering. Daarnaast kunt u kiezen tussen een kleurenschema in wit of zwart. De scherpe hoeken van machines, rekken of transportkisten vormen een gevaar voor uw medewerkers - hier is een effectieve bescherming nodig. Dit zorgt voor een beschermende hoek die geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik. Het maakt impactletsels op de werkplek tot het verleden. Dit recyclebare product met 5 jaar garantie is eenvoudig te installeren op de gewenste plaats van gebruik. Hierdoor kunnen de hoekbeschermingsprofielen van het type H rond hoeken van 90 graden worden aangesloten. Het is voldoende om de veiligheidsfolie te verwijderen - er is geen gereedschap nodig voor de installatie. De in Duitsland vervaardigde beschermhoek voldoet aan de DIN-norm 4102 B en is zelfs bestand tegen sterke temperatuurschommelingen. De afmetingen zijn L 42 x B 22 mm per stuk.

- Meer details:
- Beschermende hoek geschikt voor Knuffi hoekbeschermingsprofiel type H
- Driehoekige vorm
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden
- herbruikbaar
- Zelfklevend
- Schok- en rambestendig
- Temperatuurstabiliteit: -40-°C tot +100-°C.
- Voldoet aan de DIN-norm 4102 B.
- Vuilafstotende verf
- Gemaakt in Duitsland
- Uitvoering: naar keuze 2- of 3-poots of 3-poots
- Materiaal: elk polyurethaanschuim
- Kleur: wit of zwart of wit
- Afmetingen: elk L 42 x B 22 mm.
- Garantie: 5 jaar per stuk

