

Benennung/Description

Knickfuß BK

Foldable base SR

Artikel-Nummer

Material number

960 009 12

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Bestell-Nr. / order no.

960 009 12

BK ca. 65 g



Positionierung in 0° oder 90° möglich / Positioning in 0° or 90° possible



Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Befestigung	Boden-/ Winkelmontage	Fixing	Base-/ Bracket mounting
Dichtung	Vorhanden	Seal	Available
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP40	Protection rating	IP40
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Werkstoff	PA-GF	Material	PA-GF