



<b>Bestell-Nr.:</b> <b>Order Nr.:</b>	<b>Bezeichnung:</b> <b>Description:</b>	<b>EAN-Nr.:</b> <b>bar code:</b>	<b>Farbe:</b> <b>color:</b>
B00005A0011	Cover frame double gang 86x86 white	4018359408657	weiß / white

<b>Verpackung</b>	<b>Packing</b>
1 Stück im PE-Beutel mit zwei Schrauben	1 piece in PE-bag with two screws

### Technische Daten / Technical Data

Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
<b>Werkstoffe</b>		<b>Materials</b>
Frontplatte	ABS UL 94 V-0	Front plate
Schraube	Stahl, vernickelt / steel, nickel plated	Screw
EG Richtlinie 2002/95 EG (RoHS)	RoHS-konform / RoHS-compliant	EC Directive 2002/95/EC (RoHS)
<b>Umweltanforderungen</b>		<b>Environmental Requirements</b>
<b>Klimatisch und chemisch</b>		<b>Climatical and chemical</b>
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +70°C	Ambient temperature

				2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm <sup>2</sup> )	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	08.06.	SK			
				gepr./ appr.	20.06.11	KA			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				1:2	Cover frame, double gang 86x86 white				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
				K	B00005A0011				
Änd./ rev. index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1