

Wir nutzen Cookies und andere Services, um uns beispielsweise vor Spam zu schützen. Mit der Verwendung der Seite stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Infos zum Datenschutz. Verwendung zustimmen.

## Farbiges Spiralband



Material:	Polyethylen
Temperaturbereich:	-20 °C bis +65 °C
Standardfarben:	orange, gelb, rot, blau
Anwendung:	Spiralbänder werden eingesetzt, wenn eine saubere und durchgehende Bündelung von Kabeln, Drähten, Leitungen oder Schläuchen erforderlich ist.

RoHS konform

Das Spiralband hat eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, schwache Säuren und organische Lösungen

- ✓ einfache visuelle Erkennung
- ✓ Ideal zur Kabelkennzeichnung durch verschieden Farben.
- ✓ einfache und schnelle Montage von Hand

Einsatz: Schaltschrank, Maschinenbau, mechanischer Schutz, zur Farbmarkierung

Artikel Nr.	Farbe	Außen Ø D (mm)	Innen Ø d (mm)	Spiralschnittbreite (mm)	Bündel Ø (mm)	Wandstärke W (mm)	VPE in Meter
HS-SPF-525R	rot	4,8	3,6	6,5	5-20	0,6	10 m
HS-SPF-525O	orange	4,8	3,6	6,5	5-20	0,6	10 m
HS-SPF-525B	blau	4,8	3,6	6,5	5-20	0,6	10 m
HS-SPF-525G	gelb	4,8	3,6	6,5	5-20	0,6	10 m
HS-SPF-1275R	rot	14,0	12,0	19,0	12-75	1,0	10 m
HS-SPF-1275O	orange	14,0	12,0	19,0	12-75	1,0	10 m
HS-SPF-1275B	blau	14,0	12,0	19,0	12-75	1,0	10 m
HS-SPF-1275G	gelb	14,0	12,0	19,0	12-75	1,0	10 m
HS-SPF-15105R	rot	16,0	13,6	19,0	15-105	1,2	10 m
HS-SPF-15105O	orange	16,0	13,6	19,0	15-105	1,2	10 m
HS-SPF-15105B	blau	16,0	13,6	19,0	15-105	1,2	10 m
HS-SPF-15105G	gelb	16,0	13,6	19,0	15-105	1,2	10 m